



Hanska Heikki Oy
Työkäsineiden maahantuonti
Tukku- ja vähittäismyynti

Palvelunumeromme:
010 387 1100
myynti@hanskaheikki.fi



Tuotenro	P999
Tuote	Bajonetti-testisovitin
Kuvaus	Testisovitin PW Bajonettiliittimen testaukseen koko- ja puolimaskeille. Sopivuustestikappale tulee sijoittaa kasvo-osan ja P3 suodattimen väliin. Mukana on pieni putki, joka läpäisee venttiilin ja ottaa ilmanäytteen. Käytetään vain P3 suodattimien kanssa. Normaalista prosessia voidaan seurata. Hiukkasmittari laskee naamarin sisälle menevät hiukkaset kun käyttäjä suorittaa testin edellyttämiä toimenpiteitä.